



# Przetwornik PE PE-PK-4

Numer części: 7470

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	0 ... 0.25 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Punkt załączenia	0.25 bar
Punkt wyłączenia	0.07 bar
Maks. częstotliwość przełączania	1 Hz
Minimalny prąd obciążenia	100 mA
Zakres napięcia roboczego AC	12 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 250 V
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe
Sposób montażu	Do wyboru: Na ramie montażowej 1n Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	PK-4
Materiał obudowy	PET POM Stal
Materiał – styk przełącznika	Srebrny
Materiał – przyłącze elektryczne	Mosiądz
Materiał membrany	CR
Stopień ochrony	IP00, IP20 z pokrywą ochronną