


# Gniazdo wielokrotne KDVF-32-B

Numer części: 7565

FESTO

do złącza wielostykowego do przewodów z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 2, 3 i 4 mm.



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość  |
|---------------------------------|--|
| Wielkość nominalna              | 4 mm   |
| Ciśnienie robocze               | -0.95 ... 16 bar   |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medium              | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 60 °C  |
| Waga produktu                   | 131 g  |
| Maks. liczba przyłączy          | 32   |
| Przyłącza pneumatyczne          | PK-2<br>PK-3<br>PK-4   |
| Kolor                           | Szary  |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS  |