

Szybkozłaczka ACK-1/8-PK-6

Numer części: 7842

FESTO

Gwint wewnętrzny z podkładką uszczelniającą.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	5.3 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym Water: G thread only possible with OL sealing ring
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	3,5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm dla złązek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 6 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium, anodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia uszczelniającego	Wzmocnione PA TPE-U(PU)