


Przekładnia EMGC-60-P-G25-SEC-67

Numer części: 8000620
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	67 mm
Luz skrętny	0.67 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	25:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	6 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-20 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	44 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.32 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	55 Nm
Maks. współczynnik sprawności	92 %
Odporność na skręcanie	2.4 Nm/arcmin
Waga produktu	1 200 g
Kod interfejsu, silnik na zewnątrz	60H
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS