

Kanał pilota NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Numer części: 8001373

FESTO

z jednej strony podłączenie do pozycjonera silnika; drugi koniec z pojedynczymi żyłami.



Karta danych

Cecha	Wartość
Przylącze elektryczne	25-pin Wtyczka prosta / otwarty koniec Sub-D / -
Długość kabla	3.2 m
Średnica kabla	7 mm
Budowa kabla	Ekranowany
Stopień ochrony	IP40 W stanie zmontowanym
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Kolor powłoki kabla	Szary
Kolor obudowy	Szary