

# Złącze wtykowe QS-F-G3/8-12-B

Numer części: 8002795

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	8.3 mm
Typ uszczelnienia	Podkładka uszczelniająca
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	25 Nm
Ciężar elementu	38.1 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 12 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany
Materiał uszczelnienia gwintów	FPM
Materiał-uszczelnienie przewodów	FPM