

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18G-G38-6-G

Numer części: 8004901

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	19 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	1 861 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium