


Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18G-G38-7-G

Numer części: 8004902

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|----------------------------------|
| Raster | 19 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 7 |
| Dopuszczenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Waga produktu | 2 061 g |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | G1/8 |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | G3/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |