

# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18G-G38-8-G

Numer części: 8004903

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                  | Wartość                          |
|--|----------------------------------|
| Raster                                 | 19 mm                            |
| Pozycja zabudowy                       | Dowolna                          |
| Maks. liczba pozycji zaworowych        | 8                                |
| Dopuszczenie                           | c UL us - Recognized (OL)        |
| Klasa odporności na korozję CRC        | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Temperatura przechowywania             | -20 ... 60 °C                    |
| Waga produktu                          | 2 261 g                          |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14      | G1/8                             |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | G1/8                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1               | G3/8                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3               | G3/8                             |
| Przyłącze pneumatyczne 5               | G3/8                             |
| Uwaga dotycząca materiałów             | Zgodne z RoHS                    |
| Materiał listwy przyłączeniowej        | Stop aluminium                   |