


# złącze wtykowe-L QSL-G1/4-8-C18-50

Numer części: 8005393

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	1.8 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	50
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	15 Nm
Waga produktu	1 380 g
Przyłącza pneumatyczne	Gwint zewnętrzny G1/4 Dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Kolor pierścienia zwalnającego	Czarny
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał uszczelnienia gwintów	NBR
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna