


# Portal liniowy YXCL-4

Numer części: 8024302

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wymagana płaskość powierzchni montażowych	0.1 mm/m
Pozycja zabudowy	Pozioma
Konstrukcja	Linear gantry system z elektrycznymi i pneumatycznymi modułami napędowymi
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Temperatura otoczenia	5 ... 45 °C
Interwał konserwacji	2 500 km
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty adaptera	Anodowane aluminium Stal z pokryciem
Materiał kątownika mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał prowadnicy kabli	Wzmocnione PA