


Cewka VACS-C-C1-7A

Numer części: 8025337

FESTO

Schemat podłączenia typ C, zgodnie z normą EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z normą	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	48 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 2,5 VA, moc podtrzymania 1,9 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Ograniczenie temperatury otoczenia i medium	-10 - 50 °C
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	35.6 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg EN 175301-803
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Termoplastyczny
Materiał uzwojenia	Miedź