


Zawór dławiący VFFG-T-M5-10

Numer części: 8025713

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Sposób montażu	z gwintem
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	40.8 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Wielkość nominalna	1.05 mm
Wartość-b	0.5
Wartość-C	0.14 l/sbar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	0.5 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby drażonej	PA