

Blok przyłączeniowy VABM-B10-25E-G12-4

Numer części: 8026245

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	27.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 521 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/8
Przyłącze zasilania pilota 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium