

Blok przyłączeniowy VABM-B10-25E-G12-10

Numer części: 8026251

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Raster | 27.5 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 10 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 3 303 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze zasilania pilota 12 | G1/8 |
| Przyłącze zasilania pilota 14 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | G1/2 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |