


Blok przyłączeniowy VABM-B10-25S-G38-6

Numer części: 8026265

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	27.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 002 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium