

# Płyta zasilająca VABF-B10-25-P1-G14

Numer części: 8026317

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający	3 Nm
Waga produktu	26 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty zasilania	Aluminium-odlew ciśnieniowy