

Blok przyłączeniowy VABM-B10-30E-N34-3

Numer części: 8026369

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	2 213 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilota 14	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium