


Portal liniowy EXCT-15- -

Numer części: 8026575

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	15
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Portal liniowy
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	4.8 m/s
Powtarzalność	±0,1 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	10 ... 40 °C
Maks. siła procesowa w kierunku Z	100 N
Obciążenie znamionowe przy maksymalnej dynamice	1.5 kg
Sposób montażu	Przy pomocy zestawu montażowego Przy pomocy kamieni mocujących
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS