


# Złącze-T

## NPFC-T-3G34-F

Numer części: 8030239

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Materiał połączenia gwintowanego	Niklowany mosiądz
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Waga produktu	214.3 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS