

Rozszerzenie NPFC-E3-2G14-FM

Numer części: 8030305

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---|
| Materiał połączenia gwintowanego | Niklowany mosiądz |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 50 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 150 °C |
| Waga produktu | 47.1 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |