


# Przepust izolowany szafy sterowniczej NEFU-D12G4-R3DW4

Numer części: 8040457

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość	40,1 mm
Zgodność z normą	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, typu D
Przyłącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe kątowe RJ45, 4-pin
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Właściwości transmisji	Zgodnie z kategorią 5, EN 50173, klasa D Zgodnie z kategorią 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Stopień ochrony	IP20 IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PA Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowy	Czarny
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Styki pozłacane