


# Cewka

## VACC-S18-120-A1-1

Numer części: 8040580

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, schemat podłączenia typ A, zgodnie z EN 175 301, 24V DC.



### Karta danych

| Cecha                           | Wartość   |
|---------------------------------|---|
| Sposób uruchomienia             | Elektryczny   |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna   |
| Wskaźnik stanu załączenia       | Brak  |
| Czas pracy ciągłej              | 100 %   |
| Klasa izolacji                  | H   |
| Charakterystyka cewki           | 24 V DC: 12 W   |
| Dopuszczalne wahania napięcia   | -15 % / +10 %   |
| Klasa odporności na korozję CRC | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję                                    |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-Strefa III  |
| Stopień ochrony                 | IP65  |
| Temperatura otoczenia           | -20 ... 60 °C   |
| Waga produktu                   | 530 g   |
| Przylącze elektryczne           | Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803<br>Wtyczka<br>Wg EN 175301-803 |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS   |
| Materiał cewki                  | PA<br>Stal  |