

Cewka

VACC-S18-120-A1-3A

Numer części: 8040584

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, schemat podłączenia typ A, zgodnie z EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	230 V AC: 50/60 Hz, moc: 12 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	530 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	PA Stal