

Cewka VACC-S18-120-A1-1A

Numer części: 8040890

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, schemat podłączenia typ A, zgodnie z EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wskaźnik stanu załączenia | Brak |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Klasa izolacji | H |
| Charakterystyka cewki | 24 V AC: 50/60 Hz, moc: 12 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15 % / +10 % |
| Klasa odporności na korozję CRC | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |
| Waga produktu | 530 g |
| Przylącze elektryczne | Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał cewki | PA Stal |