


# Zestaw równoległy EAMM-U-60-D32-58AA-91

Numer części: 8058930

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	60
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	0.07 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	1 150 g
Kod interfejsu, napęd	D32
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	58AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS