

# Zestaw równoległy EAMM-U-60-D40-50GA-91

Numer części: 8058935

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

| Cecha                              | Wartość                |
|------------------------------------|------------------------|
| Wielkość                           | 60                     |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów               | 6 000 1/min            |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %               |
| Stopień ochrony                    | IP40                   |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności         | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Jałowy moment napędowy             | 0.07 Nm                |
| Przenoszony moment obrotowy        | 3 Nm                   |
| Waga produktu                      | 1 150 g                |
| Kod interfejsu, napęd              | D40                    |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 50GA                   |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS          |