


# Zestaw równoległy EAMM-U-86-D40-84AA-102

Numer części: 8058976

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

| Cecha                              | Wartość               |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość                           | 86                    |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna               |
| Maks. liczba obrotów               | 5 000 1/min           |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C         |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %              |
| Stopień ochrony                    | IP40                  |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C         |
| Masowy moment bezwładności         | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Jałowy moment napędowy             | 0.25 Nm               |
| Przenoszony moment obrotowy        | 9.5 Nm                |
| Waga produktu                      | 2 500 g               |
| Kod interfejsu, napęd              | D40                   |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 84AA                  |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS         |