

Zestaw równoległy EAMM-U-110-D80-120GA-120

Numer części: 8059050

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość | 110 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 5 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 799 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.3 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 9.5 Nm |
| Waga produktu | 5 250 g |
| Kod interfejsu, napęd | D80 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 120GA |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |