


# Zestaw równoległy EAMM-U-145-D80-126AA-188

Numer części: 8059069

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	145
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	2 270 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	2 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9,5 Nm
Waga produktu	12 000 g
Kod interfejsu, napęd	D80
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	126AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS