


Wtyk łącznika NPHS-S6-M-G12F

Numer części: 8059264

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.85 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	49 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS