


# Wtyk łącznika NPHS-S6-M-BC9

Numer części: 8059265

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złąček nasadkowych - średnica wew. 9 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS