


Zestaw osiowy EAMM-A-L48-90GB

Numer części: 8063488

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|----------------|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Przenoszony moment obrotowy | 17 Nm |
| Waga produktu | 790 g |
| Kod interfejsu, napęd | L48 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 90GB |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |