


Zestaw osiowy EAMM-A-L62-120G

Numer części: 8063507

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	47 Nm
Waga produktu	1 970 g
Kod interfejsu, napęd	L62
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	120G
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS