


# Głowica kamery SBPB-R9C-U3-1E1A-C

Numer części: 8066471

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2025. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wersja czujnika	2456 x 2054 pikseli (5 MPix)
Mocowanie obiektywu	C-Mount
Pole widzenia	W zależności od wybranego obiektywu
Szerokość	29 mm
Wysokość	29 mm
Długość	49 mm
Sposób montażu	Przy pomocy zestawu montażowego
Nominalne napięcie robocze DC	5 V
Pobór mocy	2.3 ... 3 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 5 %
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	20 - 80 %
Stopień ochrony	IP30
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Warunki otoczenia	Ekranowanie przeciw zew. źródłom światła Najczystsze możliwe powietrze otoczenia Sucho
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	52 g
Czas ekspozycji	27 μs ... 999 ms
Liczba klatek (pełny obraz)	36 fps
Typ czujnika	Kolor
Odległość robocza	W zależności od wybranego obiektywu
Interfejs USB, funkcja	Zasilanie elektryczne Komunikacja
Interfejs USB, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Interfejs USB, technologia podłączenia	USB 3.0 Typ B micro
Interfejs USB, liczba pinów/żył	10
Interfejs I/O, funkcja	Bez funkcji
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany