

Moduł elektroniczny VMPA14-MPM-EMM-8

Numer części: 8066769

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maks. liczba cewek zaworów	8
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	80 mA do 25 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	25 mA po 25 ms
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	30 g
Materiał obudowy	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS