

Napęd oś zębata i zębniak

EHHH-80-RP- -

Numer części: 8068233

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok roboczy	250 ... 2 500 mm
Wielkość	80
Szerokość	411 mm
Wysokość	245 mm
Długość	Przy maks. długości skoku: 3268 mm Przy min. długości skoku: 768 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Typ przekładni	Serwo-przekładnie kątowe
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł liniowy z zębatką
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Przełożenie przekładni	5:1
Ciśnienie robocze	6 bar
Temperatura przechowywania	-10 ... 40 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	10 ... 40 °C
Maks. współczynnik sprawności	96 %
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS