

Filtr podciśnieniowy OAFF-G3-5

Numer części: 8068944

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------------|---|
| Wkładka filtracyjna | 40 µm |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze MPa | -95 ... 0 kPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 1 g |
| Sposób montażu | slip-on Wciśnij i obróć |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał filtra | Oplot PA |
| Materiał obudowy | POM |
| Możliwość impulsu wyrzutowego | 0.7 MPa 7 bar |
| Możliwość impulsu wyrzutowego (psi) | 101.5 psi |