

Amortyzator hydrauliczny DYSS-10-10-Y1F

Numer części: 8069003

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	10
Skok	10 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1.5 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	10 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	700 N
Maks. moment dokręcający	8 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	6 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	25 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.03 J
Siła cofająca	4 N
Waga produktu	51 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa