

Uchwyt amortyzatora DAYP-L8-40

Numer części: 8069008

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	560 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS Nie zawiera miedzi
Materiał zderzaków	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śruby zderzakowej	Stal ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana