


# Nakrętka redukcyjna NPFC-R-G12-G38-F

Numer części: 8069224

FESTO



## Karta danych

| Cecha                            | Wartość                                     |
|----------------------------------|---|
| Materiał połączenia gwintowanego | Niklowany mosiądz                           |
| Jednostka opakowania             | 10  |
| Ciśnienie robocze                | -0.95 ... 50 bar                            |
| Medium robocze                   | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Klasa odporności na korozję CRC  | 1 – Niska odporność na korozję              |
| Zgodność z PWIS                  | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Temperatura otoczenia            | -20 ... 150 °C                              |
| Waga produktu                    | 38 g  |
| Przyłącze pneumatyczne 1         | G1/2  |
| Przyłącze pneumatyczne 2         | G3/8  |
| Uwaga dotycząca materiałów       | Zgodne z RoHS                               |