


Nakrętka redukcyjna NPFC-R-G1-G12-F

Numer części: 8069225

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Materiał połączenia gwintowanego	Niklowany mosiądz
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Waga produktu	145 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS