


Panel operatorski CDSB-A1

Numer części: 8070984

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. długość kabla	3 m
Pamięć użytkownika	3 GB
Wyświetlacz	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	1,77"
Zakres napięcia roboczego DC	4,5 ... 5,5 V
Rozdzielczość wyświetlacza	128x160 Pixel
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	Bez kondensacji Maks. 95% przy 60°C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	36,6 g
Interfejs USB, technologia podłączenia	USB 2.0 Typ B mini
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6
Obszary zastosowań	Tylko z CMMT, CPX-E-CEC
Wymiary B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm