


# Przyssawka OGVM-40-A-HN-G14F

Numer części: 8073844  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	10 mm
Min. promień elementu chwytanego R	30 mm
Wielkość nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	40 mm
Objętość przyssawki	7.8 cm <sup>3</sup>
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-60 kPa -0.6 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	10 ... 120 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	69 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	59 N
Waga produktu	17 g
Sposób montażu	przez przyłączy podciśnienia
Przyłączy podciśnienia	Gwint wewnętrzny G1/4
Kolor	Szary
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywy z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	HNBR