


# Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M12-Y1

Numer części: 8073907

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M12
Skok	1.2 mm
Amortyzacja	Amortyzacja P bez metalowego zderzaka
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.2 mm
Maks. moment dokręcający	5 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.35 J
Waga produktu	72.5 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa