


Amortyzator hydrauliczny DYSS-G8-8-8-Y1F

Numer części: 8073916

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	8
Skok	8 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1.5 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	8 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	500 N
Maks. moment dokręcający	5 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	3 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	18 000 J
Maks. energia szczałkowa	0.02 J
Siła cofająca	2.5 N
Waga produktu	57 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa