


Listwa przyłączeniowa VABM-P7-18M-G18-M5-6

Numer części: 8076388

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|----------------------------------|
| Raster | 18 mm |
| Konstrukcja | Kierunek podłączenia z boku |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 6 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 0.6 Nm |
| Waga produktu | 270 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | M5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |