

Zespół adaptera EHAM-E20-40-E8-35

Numer części: 8081015

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	24 g
Kod interfejsu, podstawowy	E20
Kod interfejsu, układ	E8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium