



Amortyzator hydrauliczny DYSS-3-4-Y1F

Numer części: 8081768

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	3
Skok	4 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	4 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	80 N
Maks. moment dokręcający	1 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.4 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	4 500 J
Maks. energia szczałtkowa	0.004 J
Siła cofająca	0.5 N
Waga produktu	3 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa