

Portal płaski YXMF-2

Numer części: 8082253

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wymagana płaskość powierzchni montażowych | 0.1 mm/m |
| Pozycja zabudowy | Pozioma |
| Konstrukcja | Układ portalowy płaski z elektrycznymi modułami napędowymi |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -10 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
| Temperatura otoczenia | 10 ... 45 °C |
| Interwał konserwacji | 2 500 km |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty adaptera | Anodowane aluminium |
| Materiał kątownika mocującego | Anodowane aluminium Stal ocynkowana |
| Materiał przewodnicy kabli | Wzmocnione PA |